

Telaio PREMIUM WC e BIDET

Staffa preassemblata per il fissaggio di WC e bidet sospesi. Completo di collari e dei supporti per fissare i componenti dell'adduzione e dello scarico.



Sanitari sospesi



Dettaglio: installazione sistema PREMIUM

MATERIALI DI SUPPORTO

- Mattone pieno in laterizio
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio

VANTAGGI

- Le confezioni sono complete dei supporti e dei collari per fissare i componenti dell'adduzione e dello scarico.
- Per l'installazione bidet, la griglia preforata regolabile in altezza è adatta a tutti i raccordi flangiati che possono essere orientati secondo necessità.
- Collare per lo scarico del bidet insonorizzato.
- La scatola è completa di boccole eccentriche BUAK, barre filettate M12 e protezioni.
- Interasse delle barre filettate M12 a 180 mm o 230 mm.
- Barre filettate lunghe 180 mm.
- Telaio testato a 400 kg secondo UNI EN 997 (WC) e UNI EN14528 (bidet).
- Premium può essere usato con qualsiasi tipo di cassetta.
- Piedini regolabili da 0 a 13 cm e utilizzabili anche in orizzontale per ampliare la base d'appoggio.
- Zanche utilizzabili lateralmente o in profondità per applicazioni davanti alla parete.
- Longheroni sagomati per un migliore aggrappo della malta.

APPLICAZIONI


- 42898: WC e bidet sospesi su pareti portanti.

FUNZIONAMENTO

- Inserire le barre M12 con la protezione rossa negli appositi fori sul telaio a interasse 180 mm o 230 mm.
- Regolare i piedini della staffa all'altezza necessaria.
- Nel caso di installazione bidet, avvitare la griglia preforata e piegare la linguetta al centro per installare la barra filettata che sorregge il collare.
- Installare nella parete e rinzaffare.
- Eliminare la protezione rossa dalla barra, installare il sanitario e fissare i dadi, coprire con le boccole BUAK se necessario.

Telaio PREMIUM WC e BIDET

INSTALLAZIONE PREMIUM




DATI TECNICI



Configurazione
PREMIUM per WC



Configurazione
PREMIUM per bidet



Prodotto	Art. n°	Altezza L ₁ [mm]	Larghezza L ₂ [mm]	Interasse L ₃ [mm]	Confezione [pz]
PREMIUM WC e BIDET	042898	520	270	180/230	1

ACCESSORI



Membrana antirumore per
sanitari sospesi



BUAK per sanitari sospesi



Riduzione 110-90 per sanitari sospesi

Prodotto	Art. n°	Confezione con	Confezione [pz]
Membrana antirumore	004824	1 Membrana antirumore	50
BUAK	071283	2 BUAK M12	25
Riduzione 110-90	537953	1 Riduzione 110-90	10